

KDT 16-17 - Kabeltule



3063264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063264>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kleine, gedeelde kabelwartel geschikt voor kabels met een diameter van 16-17 mm

Productbeschrijving

Gedeelde wartel voor de opname van voorgeconfectioneerde kabels met een diameter van 16-17 mm, toepasbaar in de KEL afdichtingsframes: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. In gemonteerde toestand dienen de wartels tevens als trekcontasting volgens DIN EN 50262.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3063264
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7CCX
GTIN	4046356301046
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	37,19 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	35,19 g
Land van herkomst	DE

KDT 16-17 - Kabeltule

3063264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063264>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelwartel
Aantal kabels	1

Materiaal

materiaal	Elastomeer
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	16 mm ... 17 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

KDT 16-17 - Kabeltule

3063264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063264>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

KDT 16-17 - Kabeltule

3063264

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3063264>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl