

AI 6 -12 BK - Adereindhuls



3201107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201107>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, Lang contactbereik: 12 mm, huls lengte: 20 mm, kleur: zwart



Uw voordelen

- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
- Ze voldoen aan de afmetingen genoemd in DIN 46228-4: 1990-09

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3201107
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4017918094652
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,383 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	6 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	10
Striplengte	15 mm

Afmetingen

Maatschets		
hulslengte	20 mm	
Lang contactbereik	12 mm	
striplengte maximaal	15 mm	
hulsdiameter	3,5 mm	
hulswanddikte	0,2 mm	
Dikte van de isolatiekraag	0,3 mm	
binnenafmeting isolatiekraag	6,2 mm	

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

AI 6 -12 BK - Adereindhuls



3201107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201107>

Technische gegevens

hulslengte	20 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E, Sonderfarbe
------------------------	------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 6 -12 BK - Adereindhuls

3201107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201107>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201107>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

3201107

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201107>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------