

AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls



3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, huls lengte: 14 mm, kleur: grijs



Uw voordelen

- De als bandmateriaal leverbare adereindhulzen zijn speciaal ontwikkeld voor de crimpautomaat CF 3000 -2,5
- Leverbaar met de belangrijkste kleurcoderingen t/m 2,5 mm²
- Alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem, kunnen ermee worden aangesloten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3201372
Verpakkingseenheid	1.000 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1.000 Stuks
Verkoopcode	BH3414
Productcode	BH3414
GTIN	4017918094874
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,134 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,134 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls

3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Op rol voor geautomatiseerde productie
	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	18
Striplengte	11 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	14 mm
Lang contactbereik	8 mm
striplengte maximaal	11 mm
hulsdiameter	1,3 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	2,8 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls



3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>

Technische gegevens

hulslengte	14 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46228-4, UL 486F-E
------------------------	------------------------


Al 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls

3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>



Tekeningen



AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls

3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls



3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75- 8 GY-B - Adereindhuls



3201372

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201372>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl