

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls, kleur: grijs



Uw voordelen

- Dankzij de vergrote diameter van de isolatiekraag wordt dit type adereindhuls vooral toegepast bij AWG-aders
- Met deze adereindhulzen kunnen aders met een dikke isolatie praktisch worden geperst

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3203163
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH341S
Productcode	BH341S
GTIN	4046356135047
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,114 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,103 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls



3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	18
Striplengte	13 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	10 mm
striplengte maximaal	13 mm
hulsdiameter	1,3 mm
hulswanddikte	0,15 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,25 mm
binnenafmeting isolatiekraag	3,4 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	10 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23,00 °C 50,00 % Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen
temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls



3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>


temperatuur kortstondig	120 °C
-------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E
------------------------	-----------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>



Toelatingen

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls



3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75-10 GY-GB - Adereindhuls

3203163

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3203163>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl