

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 18 mm, huls lengte: 24 mm, kleur: grijs

Uw voordelen

- De kleurcodering van de kunststof isolatiekraag is conform de Franse norm NF C 63-023: 1994-02
- Deze adereindhulzen komen qua afmetingen overeen met DIN 46228-4: 1990-09
- De metalen hulzen zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3200072
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4017918093723
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,256 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,256 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls



3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	14
Striplengte	21 mm

Afmetingen

Maatschets		
hulslengte	24 mm	
Lang contactbereik	18 mm	
striplengte maximaal	21 mm	
hulsdiameter	2,3 mm	
hulswanddikte	0,15 mm	
Dikte van de isolatiekraag	0,3 mm	
binnenafmeting isolatiekraag	4,2 mm	

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls



3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>

Technische gegevens

hulslengte	24 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	UL 486F-E, NF C 63-023
------------------------	------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 2,5 -18 GY - Adereindhuls

3200072

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3200072>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl