

AI-TWIN 2X 6 -14 YE - Adereindhuls



3201013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201013>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 14 mm, huls lengte: 25 mm, kleur: geel

Uw voordelen

- Met deze speciale adereindhulzen kunnen eenvoudig kettingbruggen worden gerealiseerd
- Met de TWIN-adereindhulzen kunnen zeer praktisch twee aders in een adereindhuls worden geperst
- Voor individuele toepassingen zijn verscheidene uitvoeringen van afzonderlijke TWIN-adereindhulzen leverbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3201013
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3413
Productcode	BH3413
GTIN	4017918094560
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,716 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,676 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	Voldoen aan de vereisten van UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	6 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	10
Striplengte	19 mm

Afmetingen

Maatschets	
hulslengte	25 mm
Lang contactbereik	14 mm
striplengte maximaal	19 mm
hulsdiameter	4,9 mm
hulswanddikte	0,2 mm
Dikte van de isolatiekraag	0,4 mm
binnaafmeting isolatiekraag	5,9 mm

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	25 mm
------------	-------

3201013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201013>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46228-4, UL 486F-F
------------------------	------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

3201013

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201013>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl