

AI 25 -18 YE - Adereindhuls

3201505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201505>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Adereindhuls, Lang contactbereik: 18 mm, huls lengte: 30 mm, kleur: geel

Uw voordelen

- De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3201505
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3411
Productcode	BH3411
GTIN	4017918095000
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,308 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,25 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen


Producttype	Adereindhuls
aderklasse	soepele aders, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Producteigenschap	UL-gecertificeerd
	Bestaande uit zacht elektrolytisch koper met galvanische vertinning
	De afmetingen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en UL 486F
	Plastic kraag gemaakt van polypropyleen
	Halogeenvrij
	Temperatuur langdurig/kortstondig: +105 °C/+120 °C

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Max. aderdoorsnede soepel	25 mm ²
max. aderdoorsnede AWG	4
Striplengte	22 mm

Afmetingen

Maatschets		
hulslengte	30 mm	
Lang contactbereik	18 mm	
striplengte maximaal	22 mm	
hulsdiameter	7,3 mm	
hulswanddikte	0,2 mm	
Dikte van de isolatiekraag	0,5 mm	
binnenafmeting isolatiekraag	11 mm	

Materiaal

Kleur	geel (RAL 1018)
materiaal	CU-DHP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
coating	galvanisch vertind
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

AI 25 -18 YE - Adereindhuls



3201505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201505>

Technische gegevens

hulslengte	30 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


temperatuur langdurig	105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting)
temperatuur kortstondig	120 °C

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46228-4, UL 486F-E
------------------------	------------------------

Tekeningen

Maatschets



Huislengte (b), lengte contactbereik (h), binnenmaat isolatiekraag (d), hulsdoorsnede (k), isolatiekraagdikte (i), hulswanddikte (j)

AI 25 -18 YE - Adereindhuls

3201505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201505>



Toelatingen

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201505>



cULus Listed

Toelatings-ID: E488001

3201505

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3201505>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,021 kg CO2e
---------	---------------