

PH 1,5/S/13 - Kabelbehuizing

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3212853>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbehuizing, rastermaat: 45,5 mm, diepte: 36,8 mm, breedte: 45,5 mm, hoogte: 19,9 mm, aantal polen: 13, kleur: grijs

Uw voordelen

- Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
- Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
- Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3212853
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE224Z
Productcode	BE224Z
GTIN	4046356573627
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,811 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	16,655 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

PH 1,5/S/13 - Kabelbehuizing

3212853

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3212853>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbehuizingen
aantal polen	13
Rastermaat	45,5 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Afmetingen

Breedte	45,5 mm
Hoogte	19,9 mm
diepte	36,8 mm
Rastermaat	45,5 mm

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl