

# AI-WM 0,5-8 WH - Adereindhuls

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240542>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Adereindhuls met codeerbare isolatiekraag. Bij toepassing van het magazijn kunnen de adereindhulzen met de BLUEMARK worden gecodeerd



## Uw voordelen

- Elektrolytisch vertind
- Adereindhulzen van elektrolytisch koper
- Zeer resistente en optimaal leesbare codering dankzij moderne UV-afdruktechnologie
- Crimpen en coderen in één handeling
- Met de BLUEMARK codeerbare adereindhulzen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240542       |
| Verpakkingseenheid                      | 780 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 780 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BH3415        |
| Productcode                             | BH3415        |
| GTIN                                    | 4046356528122 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,21 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,21 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# AI-WM 0,5-8 WH - Adereindhuls

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240542>




## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Adereindhuls |
|-------------|--------------|

### Afmetingen

|                              |                                                                                    |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maatschets                   |  |         |
| Breedte                      |                                                                                    | 4,6 mm  |
| hulslengte                   |                                                                                    | 8 mm    |
| hulsdiameter                 |                                                                                    | 1,4 mm  |
| hulswanddikte                |                                                                                    | 0,15 mm |
| binnenafmeting isolatiekraag |                                                                                    | 2,9 mm  |

### Binnenafmeting

|                |        |
|----------------|--------|
| Binnendiameter | 1,1 mm |
|----------------|--------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| materiaal                          | E-CU                       |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                         |
| coating                            | galvanisch vertind         |
| Oppervlakte-toestand               | galvanisch vertind         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| kabelbuitendiameter | = 0,90 mm |
|---------------------|-----------|

### Mechanische eigenschappen

#### Technische gegevens

|            |      |
|------------|------|
| hulslengte | 8 mm |
|------------|------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C                                         |
| temperatuur langdurig          | 105 °C (-40 °C belastingvrij / 0 °C dynamische belasting) |
| temperatuur kortstondig        | 120 °C                                                    |

# AI-WM 0,5-8 WH - Adereindhuls


3240542

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240542>



## Tekeningen

Maatschets



# AI-WM 0,5-8 WH - Adereindhuls

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240542>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI-WM 0,5-8 WH - Adereindhuls

3240542

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240542>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)