

UK 10,3-HESI 1000V - Zekeringhouder



3211236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3211236>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Zekeringhouder, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6, nominale spanning: 1000 V DC, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm², doorsnede: 1 mm²- 16 mm², montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Uw voordelen

- Zekeringhouder voor de beveiliging van PV-stringen 1000 V DC
- Eenvoudig door te verbinden
- Voor 10 x 38 gPV-zekeringen volgens IEC 60269-6

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3211236
Verpakkingseenheid	12 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	12 Stuks
Verkoopcode	BE1234
Productcode	BE1234
GTIN	4046356482394
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	46,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	46,39 g
Douanetariefnummer	85369095
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zekeringsklem
Aantal Aansluitingen	2
Aantal rijen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

type zekering	glas / keramisch / ...
test-stootspanning	6 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	4 W
zekering	gPV 10,3 x 38 mm conform 60269-6

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	2
nominale doorsnede	16 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M5
Aanhaalmoment	2 Nm
Striplengte	15 mm
teststift	B6
	A7
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60269-1 / -2
Aderdoorsnede massief	1 mm ² ... 16 mm ²
Aderdoorsnede AWG	18 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	1 mm ² ... 16 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	18 ... 6 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	1,5 mm ² ... 10 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	1 mm ² ... 6 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	1 mm ² ... 6 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Nominale stroom	30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
belastingstroom maximaal	30 A (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)
nominale spanning	1000 V DC (stroom en spanning worden door de toegepaste zekering bepaald)

UK 10,3-HESI 1000V - Zekeringhouder



3211236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3211236>

nominale aderdoorsnede	16 mm ²
------------------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	81 mm
Diepte op NS 35/7,5	65,5 mm
Diepte op NS 35/15	73 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	IIIa

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 85 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen


aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60269-1 / -2
---------------------------------	------------------

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tekeningen

schakelschema



UK 10,3-HESI 1000V - Zekeringhouder

3211236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3211236>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3211236>



CSA

Toelatings-ID: 274201



UL Recognized

Toelatings-ID: E353282

UK 10,3-HESI 1000V - Zekeringhouder



3211236

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3211236>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl