

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse




3201592

EI-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.

Endehylse, Lengde kontaktområde: 8 mm, hylselengde: 14 mm, farge: rød



Dine fordeler

- Endehylser som båndmaterieill er spesielt designet for krympeautomatene CF 3000 -2,5
- Finnes i de viktigste fargekodene opptil 2,5 mm²
- Med dem kan alle rekkeklemmer kobles opp, og da spesielt rekkeklemmene i CLIPLINE complete-systemet

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3201592
Pakkestørrelse	1 000 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 000 Stk.
Rabattgruppe	31BBH3
Produktnøkkel	BH3414
GTIN	4017918126223
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	0,146 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	0,146 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse

3201592

El-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper


Produkttype	Endehylse
Lederklasse	flertrådede ledere, klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M
Produktegenskap	Teipet form for automatisert produksjon
	UL-sertifisert
	Består av mykt elektrolyttkobber med galvanisk fortinning
	Oppfyller dimensjonskravene i DIN 46228-1 og UL 486F
	Plastkrage av polypropylen
	Halogenfri
	Lang-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C

Tilkoblingsdata

Ledertilkobling

Maks. flertrådet ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Ledertverrsnitt AWG max	16
Avisoleringslengde	11 mm

Dimensjoner

Målskisse	
Hylselengde	14 mm
Lengde kontaktområde	8 mm
Avisoleringslengde maks.	11 mm
Hylsediameter	1,7 mm
Tykkelse hylsevegg	0,15 mm
Tykkelse isolasjonskrage	0,3 mm
Innvendige mål isolasjonskrage	3,4 mm

Materialangivelser

Farge	rød (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	HB
Belegg	galvanisk fortinnet
Overflatetilstand	galvanisk fortinnet
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Mekaniske egenskaper

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse



3201592

El-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>

Tekniske spesifikasjoner

Hylselengde	14 mm
-------------	-------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Varig temperatur	105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur	120 °C

Standarder og bestemmelser

Design i henhold til standard	UL 486F-E, Sonderfarbe
-------------------------------	------------------------

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse


3201592

El-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>



Tegninger



AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse



3201592

EI-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>



cULus Listed

Godkjennings-ID: E488001

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse



3201592

EI-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 1,5 - 8 RD-B - Endehylse



3201592

EI-nr.: 2027887

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3201592>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com