

EB 10-15 - Insticksbrygga


0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksbrygga, delning: 15,25 mm, poltal: 10, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0205135
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z2X
Produktnyckel	BE1Z2X
GTIN	4017918098285
Vikt per styck (inklusive förpackning)	41,82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	41,82 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

EB 10-15 - Insticksbrygga



0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insticksbrygga
Poltal	10
Delning	15,25 mm
Potentialer	10

Mått

Delning	15,25 mm
---------	----------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
Material	Koppar
Isolationsmaterial	PA

Montering

Monteringssätt	Skruvmontering
----------------	----------------

EB 10-15 - Insticksbrygga



0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EB 10-15 - Insticksbrygga



0205135

E-nummer: 2911571

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0205135>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com