

# PSBJ-GSK/S GN - Testpropblad

0305352

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0305352>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Testpropblad, poltal: 1, färg: grön

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0305352       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BE1Z3X        |
| Produktnyckel                          | BE1Z3X        |
| GTIN                                   | 4017918000851 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,35 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,25 g        |
| Tullnummer                             | 85366990      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# PSBJ-GSK/S GN - Testpropblad

0305352

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0305352>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Mäthylsa |
| Poltal     | 1        |

### Anslutningsdata

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
|----------------|-----------------|

### Mått

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bredd             | 5 mm   |
| Höjd              | 5 mm   |
| Djup på NS 35/7,5 | 7 mm   |
| Stift diameter    | 4,1 mm |

### Materialuppgifter

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Färg               | grön (RAL 6021)           |
| Material           | Mässing                   |
| Isolationsmaterial | PA                        |
| Material, kontakt  | PE-LD, försilvrad mässing |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------|------------------|

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002555 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|