

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Termisk automatsäkring, 1-polig, märkström: 7,5 A, märkspänning: 32 V, utlösningsskurvan: termisk, typ av säkring: Automat, monteringsätt: på baselement, märkström: 7,5 A

Fördelar

- Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
- Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
- Enkel identifikation av märkströmvärdet med färgmärkning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0700007
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	CLA112
Produktnyckel	CLA112
GTIN	4046356079631
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,088 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,04 g
Tullnummer	85362010
Ursprungsland	DE

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Automatsäkring termisk
Konstruktion	Stickkontakt
Poltal	1
Antal kanaler	1

Elektriska egenskaper

Typ av säkring	Automat
Säkring	trög

Allmänt

Märkspänning	32 V DC
Märkström I_N	7,5 A
Mätkortslutningskopplingsförmåga I_{cn}	150 A (≥ 3 fränkopplingar)
	2000 A (≥ 1 fränkoppling)
	≤ 50 A (300 fränkopplingar)
Kortslutningskapacitet	2000 A (≥ 1 fränkoppling)
Säkring	termiskt
Spänningsfall	< 150 mV

Anslutningsdata

Anmärkning	Återställningsknappen får inte blockeras!
Märkström	7,5 A
Märkspänning	32 V AC
	32 V DC
Anslutningstyp	jackbar

Mått

Måttskiss	
Bredd	6 mm
Höjd	20,3 mm
Djup	30,4 mm

Materialuppgifter

Färg	brun (RAL 8028)
Material	PA

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>

Isolationsmaterial	PA
--------------------	----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP30 (Aktivitetsområde)
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Fuktighetstest	240 h, 95 % RH, 40 °C

Montering

Monteringssätt	på baselement
----------------	---------------



TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring

0700007


<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>



Ritningar



Diagram



TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TCP 7,5/DC32V - Termisk automatsäkring



0700007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0700007>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	e90f907e-8d60-4839-9ce0-f579687f6484

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,45 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com