

HDFK 50/Z - Genomföringsplint



0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 16 mm² - 50 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 18,8 mm, färg: grå

Fördelar

- Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
- Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
- Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
- Automatisk utjämning av vägg tjockleken möjliggör universell användning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0705017
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AA1FAA
Produktnyckel	AA1FAA
GTIN	4017918372743
Vikt per styck (inklusive förpackning)	125,09 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	124,65 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	GR

HDFK 50/Z - Genomföringsplint

0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomföringsplint
Produktfamilj	HDFK 50
Poltal	1
Delning	18,8 mm
Antal anslutningar	2
Antal rader	1
Antal potentialer	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Egenskaper

Märkström I_N	150 A
Märkspänning U_N	690 V
Märkspänning (III/3)	690 V
Mätstötspänning (III/3)	8 kV

Anslutningsdata

Anslutningsteknik

Kontaktsystem	HDFK 50
Märkarea	50 mm ²

Ledaranslutning utsida

Anslutningstyp	Skruvanslutning med draghylsa
Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen	0 °
Ledararea styv	16 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel	16 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	10 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	10 mm ² ... 50 mm ²
2 ledare med samma area, styva	6 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	10 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	6 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	6 mm ² ... 10 mm ²
Håltolk	B10
Avisoleringslängd	24 mm
Åtdragningsmoment	6 Nm ... 8 Nm

HDFK 50/Z - Genomföringsplint



0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

Ledaranslutning insida

Anslutningstyp	Skruvanslutning med draghylsa
Ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen	0 °
Ledararea styv	16 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel	16 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage	10 mm ² ... 50 mm ²
Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage	10 mm ² ... 50 mm ²
2 ledare med samma area, styva	6 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla	10 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa	6 mm ² ... 16 mm ²
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa	6 mm ² ... 10 mm ²
Håltolk	B10
Avisoleringslängd	24 mm
Åtdragningsmoment	6 Nm ... 8 Nm

Montering

Väggdjocklek	1 mm...6 mm
--------------	-------------

Materialuppgifter

Materialuppgifter - kontakt

Anmärkning	WEEE/RoHS konform, whisker-fri enligt IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material, kontakt	Kopparlegering
Ytbeskaffenhet	förtennad

Materialuppgifter - kapsling

Färg (Kapsling)	grå (7042)
Isolationsmaterial	PA
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Glödtråds-brandsäkerhetstal GWFI enligt EN 60695-2-12	850
Glödtråds-antändningstemperatur GWIT enligt EN 60695-2-13	775
Kultrycktestets temperatur enligt EN 60695-10-2	125 °C

Anmärkning

Säkerhetsnotering

Säkerhetsnotering	- Endast elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal får installera och driftsätta produkten. För att kunna identifiera och undvika faror måste den kvalificerade personalen vara förtrogen med elektroteknikens grunder. - Observera de tekniska data som listats här, och dokumenten under "Downloads". Viktig information finns i sektionen med
-------------------	--

HDFK 50/Z - Genomföringsplint

0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>




nedladdningar, som t.ex. monteringsanvisningar, tekniska ritningar och 3D-data.

- Tratten för kabelinföring är inte petsäker. Plinten ska aldrig anslutas eller lossas när den är ansluten till ström. Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa beröringsskyddet.

- Det finns ingen elektrisk kontaktering med kapslingen. Se till att skyddsjordningen fungerar som den ska på grön-gula färgvarianter och PE-märkta artiklar.

Mått

Måttskiss



Delning

18,8 mm

Bredd [b]

18,8 mm

Yttermått

Bredd [b]

18,8 mm

Höjd [h1]

54 mm

Längd [l1]

43 mm

Innermått

Bredd [b]

18,8 mm

Höjd [h2]

55 mm

Längd [l2]

35 mm

Mekaniska testningar

Test med avseende på kabelskador och -lossning

Provspecifikation

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

Resultat

Godkänd i test

Dragtest

Provspecifikation

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

Ledararea/ledartyp/dragkraft börvärde/faktiskt värde

16 mm² / flertrådig / > 100 N

16 mm² / flexibel / > 100 N

50 mm² / flertrådig / > 236 N

50 mm² / flexibel / > 236 N

Elektrisk testning

Temperaturstegringstest

Provspecifikation

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03

Krav temperaturstegringstest

Temperaturhöjning ≤ 45 K

Kortslutningsströmstest

HDFK 50/Z - Genomföringsplint



0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

Provspecifikation	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
-------------------	---------------------------------------

Luft- och krypsträckor | 1. Isolationskoordinering

Användning	Metallvägg 1,0 mm ... 6,0 mm
Provspecifikation	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Isolationsgrupp	I
Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	690 V
Nominell stötspänning (III/3)	8 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	8 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	8 mm

Luft- och krypsträckor | 2. Isolationskoordinering

Användning	Plastvägg 1,0 ... 6,0 mm
Provspecifikation	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Isolationsgrupp	I
Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	630 V
Nominell stötspänning (III/3)	8 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	8 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	8 mm

Luft- och krypsträckor | 3. Isolationskoordinering

Användning	Plastvägg 1,0 ... 6,0 mm med distansplatta DP-HDFK
Provspecifikation	DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Isolationsgrupp	I
Krypströmsålighet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Märkisolationsspänning (III/3)	1000 V
Nominell stötspänning (III/3)	8 kV
luftsträckans lägsta värde - inhomogent fält (III/3)	8 mm
krypsträckans lägsta värde (III/3)	12,5 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Vibrationstest

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet	1 oktav/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Provtid per axel	2,5 h
Testriktningar	X-, Y- och Z-axel

Glödtrådtest

Provspecifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
-------------------	---

HDFK 50/Z - Genomföringsplint



0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

Temperatur	960 °C
Verkningstid	30 s

Förpackningsuppgifter

Förpackningstyp	förpackade i kartong
-----------------	----------------------


HDFK 50/Z - Genomföringsplint

0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>



Ritningar



HDFK 50/Z - Genomföringsplint



0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

Godkännanden

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>

 CSA Godkännande-ID: 13631				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	600 V	125 A	6 - 1/0	-
C				
	600 V	125 A	6 - 1/0	-

 UL Recognized Godkännande-ID: E60425-19890329				
	Märkspänning U_N	Märkström I_N	Area AWG	Area mm^2
B				
	600 V	170 A	6 - 2/0	-
C				
	600 V	170 A	6 - 2/0	-

HDFK 50/Z - Genomföringsplint

0705017

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0705017>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27141134
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001283
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com