

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett



0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabellindningsetikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 8 ... 21,3 mm, monteringsätt: limning, kabeldiameter: $\leq 21,3$ mm, Antal enskilda skyltar: 900, textfältets höjd: 25,4 mm, textfältets bredd: 25,4 mm

Fördelar

- För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
- Etiketterna positioneras fast definierat genom vidhäftningssystemet
- Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
- Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
- Snabb och enkel hantering
- För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800078
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2311
Produktnyckel	BG2311
GTIN	4046356562102
Vikt per styck (inklusive förpackning)	569,01 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	523,37 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett



0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	900
Antal skyltar per rad	3
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	25,4 mm
Höjd	25,4 mm
Djup	0,1 mm

Yttermått

Ytterdiameter	8 mm ... 22 mm
---------------	----------------

Textfält

Textfältets bredd	25,4 mm
Textfältets höjd	25,4 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	80 µm
Styrka klister	21 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 21,30 mm
	8 mm ... 21,3 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett



0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>

Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett



0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 0 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett

0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>



UL Recognized

Godkännande-ID: MH48542

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett

0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML 22 (25X25)R - Kabellindningsetikett



0800078

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com