

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkerhetsetikett med specialklister, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1000, textfältets höjd: 20 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

- EMLS är en manipulationssäker skylt som kan användas som typskylt eller märkskylt
- När den lossas, separeras en del av metallskiktet. Den lämnar efter sig ett triangelmönster på skylten och underlaget. Safety-funktionen är garanterad upp till 80 °C
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Materialen EMLS ... är UL-listade

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800344
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356580137
Vikt per styck (inklusive förpackning)	153,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	153,8 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Produktegenskap	manipuleringssäker

Märkning

Antal enskilda skyltar	1000
Antal skyltar per rad	4
Identifieringsteknik	Termoskrivare

Mått

Bredd	20,00 mm
Höjd	20,00 mm
Djup	0,06 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material baselement	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C (Funktion för "triangelsymbolen" upp till ca +80 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	35 % ... 65 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	12 månader (se förpackningsdatum)

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Montering

Monteringssätt

limning

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLS (20X20)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800344

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800344>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com