

RVT-AL/ST 3,2/6 - Blindniet

3240509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240509>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Popnagel, Ø 3,2 mm, hulslengete 6 mm, aluminiumhuls, stalen stift verzinkt, platte kop, standaarduitvoering overeenkomstig DIN 7337 A

Uw voordelen

- Compacte ergonomisch vormgegeven tang
- Voor het bevestigen van de wanddoorvoerklemmen voor hoge stromen RW... en UW... zijn speciaal op de klemmen afgestemde popnagels leverbaar
- 3 inzetstukken voor nageldiameters 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm en 4,8 mm ... 5,0 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240509
Verpakkingseenheid	500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	500 Stuks
Verkoopcode	BH34A1
Productcode	BH34A1
GTIN	4046356527392
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,948 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,948 g
Douanetariefnummer	83082000
Land van herkomst	CN

RVT-AL/ST 3,2/6 - Blindniet

3240509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240509>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Blindstop
Kopvorm	platte kop

Afmetingen

diameter	3,2 mm
printgatdiameter	3,3 mm
min. materiaaldikte	1,5 mm
max. materiaaldikte	3,5 mm

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	aluminium (AlMg 3/3,5) / verzinkt staal
Oppervlakte-toestand	verzinkt

RVT-AL/ST 3,2/6 - Blindniet

3240509

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240509>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl