

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang

0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Krympslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 2,1 ... 6,4 mm, operforerad, monteringsätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 60 mm

## Produktbeskrivning

De förmonterade krympslangarna i produktfamiljen WMS..., erbjuder genom ladder-style-formatet en god översikt och kan snabbt användas. Efter tryck- och applikationsprocessen går det alternativt att krympa de märkta krympslangarna med manuell värmepåverkan och på så sätt sätta fast dem på kabeln/ledaren.

## Fördelar

- Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
- Ladder-Style-utförande: För en god översikt och en snabb användning är slangarna förmonterade i avsnittslängderna: 15 mm, 30 mm eller 60 mm
- Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
- God diametertäckning med krympförhållande 3:1
- Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0800367       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | BG2216        |
| Produktnyckel                          | BG2216        |
| GTIN                                   | 4046356626361 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 328,5 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 343 g         |
| Tullnummer                             | 39173200      |
| Ursprungsland                          | US            |

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang

0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



## Tekniska data

### Anmärkning

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användningsanvisning  | Med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) kan detta material endast bearbetas utanför skrivaren via den integrerade förpackningen för materialutmatning.                                                                                |
| Anvisning om material | Krympslangens angivna min. ledardiameter avser användning som märkmaterial och säkrar inga isoleringsegenskaper i krympt tillstånd.<br><br>Beroende på materialpartiet som bearbetas samt t.ex. på lager- och bearbetningsförhållandena, kan den maximalt införbara ledardiametern eventuellt minska. |

### Artikelegenskaper

#### Märkning

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 250                      |
| Antal skyltar per rad  | 1                        |
| Identifieringsteknik   | Termoskrivare för rullar |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 60 mm   |
| Höjd  | 11,2 mm |

#### Yttermått

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ytterdiameter | 2,1 mm ... 6,4 mm |
|---------------|-------------------|

#### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 60 mm |
| Textfältets höjd  | 10 mm |

### Materialuppgifter

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Färg                 | vit (RAL 9010) |
| Material             | polyolefin     |
| Material baselement  | polyolefin     |
| Krympratio           | 3:1            |
| Materialets innehåll | halogenfri     |
| Krympningstemperatur | > 85 °C        |

### Kabel/ledare

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ledarens ytterdiameter | 2,1 mm ... 6,4 mm |
|------------------------|-------------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackföroreande ämnen

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontroll avseende lackföroreande ämnen (överensstämmande) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang



0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>

|           |                |
|-----------|----------------|
| med LABS) |                |
| Resultat  | Godkänd i test |

## Kontroll gällande lackförstörande ämnen

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                            | Godkänd i test       |

## Reptest för bestämning av reptåligheten

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav              | ≥ 5 N                                   |
| Resultat          | Godkänd i test                          |

## Tejptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                       |

## UV-beständig

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)       |
| Resultat          | Godkänd i test                               |
| Provtid           | 96 h                                         |
| Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |

## Temperaturbeständighet

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Provspecifikation      | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid                | 240 h                            |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test                   |

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]                 | Godkänd i test                                                                        |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                    | Godkänd i test                                                                        |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1]     | Godkänd i test                                                                        |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l<br>[CAS-nr 1310-73-2] | Godkänd i test                                                                        |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]             | Godkänd i test                                                                        |
| Aceton (99 %)<br>[CAS-nr 67-64-1]               | Godkänd i test                                                                        |

## Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Provspecifikation                               | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid                                         | 168 h                     |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l<br>[CAS-nr 1310-73-2] | Godkänd i test            |

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang



0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Saltvatten (350 g/l)<br>[CAS-nr - ]      | Godkänd i test |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]      | Godkänd i test |
| Aceton (99 %)<br>[CAS-nr 67-64-1]        | Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK)<br>[CAS-nr 78-93-3] | Godkänd i test |
| Bensin<br>[CAS-nr 64742-49-0]            | Godkänd i test |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]           | Godkänd i test |
| IRM 901                                  | Godkänd i test |
| IRM 902                                  | Godkänd i test |
| IRM 903                                  | Godkänd i test |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat          | Godkänd i test           |
| Tillvägagångssätt | Metod B                  |
| Cykler            | 2                        |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat          | Godkänd i test                                |
| Provtid           | 96 h                                          |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -55 °C ... 125 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 5 år                                                                   |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Montering

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monteringssätt | påskjutning |
|----------------|-------------|

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang

0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



**CSA**

Godkännande-ID: 252259



**cULus Recognized**

Godkännande-ID: E310982\_Vol2\_Sec1

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang

0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# WMS 6,4 (60X10)R - Krympslang

0800367

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800367>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)