

# WT-HF 3,6X200 - Kabelbinder

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240748>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbinder, standaarduitvoering, voor een snelle en veilige bundeling

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240748       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BE7131        |
| Productcode                             | BE7131        |
| GTIN                                    | 4046356704649 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,96 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,945 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | IT            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Producttype      | Kabelbinders |
| Trekvastheid GRP | 130 N        |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 3,6 mm |
| lengte  | 200 mm |

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | transparant                |
| materiaal                          | PA 6.6                     |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| kabelbuitendiameter | 3 mm ... 50 mm |
| Trekvastheid        | 130 N          |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23,00 °C 50,00 % Polyamide 6.6 heeft specifieke hygroscopische eigenschappen. Overeenkomstig de omgevingsluchtvochtigheid neemt het water op of geeft het af. Bij een watergehalte van 2-3 % zijn de eigenschappen optimaal. In de speciaal op het artikel afgestemde verpakking blijft het optimale vochtigheidsniveau behouden. Om de optimale eigenschappen te waarborgen, dienen de volgende punten tijdens de opslag in acht te worden genomen: opslag in gesloten originele verpakking, op korte termijn gebruiken van het artikel na opening van de verpakking, vermijden van blootstelling aan direct zonlicht, vermijden van directe blootstelling aan warmte. |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                   | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                   | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bestendigheid tegen UV-straling                  | nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| temperatuur kortstondig                          | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| montagetechniek | niet losneembaar |
|-----------------|------------------|

# WT-HF 3,6X200 - Kabelbinder

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240748>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240748>

### DNV

Toelatings-ID: TAE00004VK



### UL Recognized

Toelatings-ID: E328576-20210901

# WT-HF 3,6X200 - Kabelbinder

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240748>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HF 3,6X200 - Kabelbinder

3240748

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240748>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)