

WP-G BRASS IP40 M16 - Beschermslangwartel



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241046>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van messing met metrisch schroefdraad, beschermklasse IP40



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241046
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356711821
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,78 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,69 g
Douanetariefnummer	74122000
Land van herkomst	DE

WP-G BRASS IP40 M16 - Beschermslangwartel



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241046>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermslangwartel
schroefmethode	Wartel bescherslang
kabeluitgang	recht
Schroefdraadsoort	metrisch

Afmetingen

Breedte	27 mm
Hoogte	33 mm
lengte	33 mm
sleutelwijdte	23 mm
Sleutelwijdte montage	23 mm
	25 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	17 mm
----------------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	11,5 mm
----------------	---------

Materiaal

materiaal	Messing, vernikkeld
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherslang
----------------	---------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP40
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 M16 - Beschermslangwartel



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241046>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241046>



VDE-goedkeuringssymbool

WP-G BRASS IP40 M16 - Beschermslangwartel



3241046

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241046>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c6a4b6c8-c9a6-4cab-9ce9-87275bb14c2c