

EMT (103X17)R YE - Insticksremsor



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800436>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksremsor, för märkning av Siemens styrsystem S7-300, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 17 mm, textfältets bredd: 103 mm

Fördelar

- EMT (103x17)R är en gul insticksskylt för märkning av Siemens styrsystem S7-300
- Tack vare den speciella konturen sitter EMT (103x17)R-insticksskyltarna ordentligt på plats i Siemens-styrsystemets hållare när de har skjutits in
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800436
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356584005
Vikt per styck (inklusive förpackning)	407,1 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	99,99 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMT (103X17)R YE - Insticksremsor



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800436>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Användningsområde	SIEMENS: styrsystem S7-300
Styrningstyp	för märkning av Siemens styrsystem S7-300

Märkning

Antal enskilda skyltar	500
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	103,5 mm
Höjd	17 mm
Djup	0,175 mm

Textfält

Textfältets bredd	103 mm
Textfältets höjd	17 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	175 µm
Färg	gul (RAL 1018)
Material baselement	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejpstest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Godkänd i test

EMT (103X17)R YE - Insticksremsor



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800436>

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Montering

Monteringssätt	inskjutning
----------------	-------------

EMT (103X17)R YE - Insticksremsor

0800436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800436>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (103X17)R YE - Insticksremsor



0800436

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800436>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com