

HC-RBO 10 - Afdekkap

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3247970>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Afdekkap, diepte: 67,7 mm, breedte: 40,8 mm, hoogte: 115,2 mm, kleur: grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3247970
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	6 Stuks
Verkoopcode	BE1Z1X
Productcode	BE1Z1X
GTIN	4046356586382
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	39,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,85 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	IN

HC-RBO 10 - Afdekkap

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3247970>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekprofiel
-------------	--------------

Afmetingen

Breedte	40,8 mm
Hoogte	115,2 mm
diepte	67,7 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

HC-RBO 10 - Afdekkap

3247970

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3247970>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl