

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

El-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



D-SUB-pluggforbinder, nipolet bøssingpluggforbinder, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 på skrutilkoblingsmodul

Produktbeskrivelse

Den 9-polede utførelsen i pluggserien SUBCON-.... er spesielt velegnet for INTERBUS - men ikke bare der. Et stort antall anvendelser får man ved å legge alle tilkoblinger på henholdsvis en skrumodul 1 mm². Programmet omfatter SUBCON-plugger for punkt til punkt-forbindelser med kabelinnføring i 9-, 15- og 25-polet stift- eller bøssingutførelse. Ved trange plassforhold kan den valgfrie festeskruen SUBCON-SHORT-SCREW brukes som tilbehør. Da den ikke har mutter, er skruen fullstendig integrert i huset.

Dine fordeler

- Enkel montering med rifleskruer
- Universell
- Høy EMC-sikkerhet
- Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
- Konfeksjonering under feltbetingelser
- Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2761499
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDC5
Produktnøkkel	DNC511
GTIN	4017918064730
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	50,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	49,1 g
Tolltariffnummer	85366990
Opprinnelsesland	DE

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

El-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Merknad for bruk

Merknad for bruk	Kun for industriell bruk
------------------	--------------------------

Bruksrestriksjoner

CCcex -merknad	Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina.
----------------	---

Artikkelegenskaper

Produkttype	Dataplugg
MTTF	6706 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	1817 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	155 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)
Poltildordning	Alle tilkoblinger 1:1 på skrumodul

Elektriske egenskaper

Nominell spenning U_N	50 V DC
Nominell strøm I_N	100 mA
Overføringsmedium	Kobber

Tilkoblingsdata

D-SUB-stikkobling

Tilkoblingstype	D-SUB-bøssing
-----------------	---------------

Printtilkobling

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Avisoleringslengde	5 mm
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,14 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	1 mm ²
Enleder/klempunkt entrådet AWG min.	26
Enleder/klempunkt entrådet AWG maks.	16
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min	26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks	18

Grensesnitt

Signal	RS-232
	RS-422

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499


El-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

RS-485

Dimensjoner

Målskisse



Bredde	16 mm
Høyde	55 mm
Lengde	56,5 mm

Materialangivelser

Material (Hus)	ABS (metallisert)
----------------	-------------------

Kabel/ledning

Ytterdiameter kabel	4 mm ... 10 mm (Ankommende bussledning)
---------------------	---

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Pluggsykluser	> 200
---------------	-------

Mekaniske kontroller

Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibrasjon (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Støt (drift): 15g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-20 °C ... 75 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 80 °C
Høydenivå	≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder)
Tillatt luftfuktighet (drift)	10 % ... 95 % (ingen dugging)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	5 % ... 95 % (ingen dugging)

Godkjenninger

ATEX

Merking	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	PxCIF15ATEX2761499X
Merk	Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen!

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

EI-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

UKEX

Merking	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Sertifikat	PxCIMA22UKEX2761499X

Test for skadelig gass

Merking	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Standarder og bestemmelser

Fri for substanser som kan skade lakk	VDMA 24364:2018-05
---------------------------------------	--------------------

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg


2761499

El-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>



Tegninger



Målskisse

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

EI-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>



CSA

Godkjennings-ID: 2437602



cULus Recognized

Godkjennings-ID: E238705

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

EI-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 9/F-SH - D-SUB-bussplugg



2761499

El-nr.: 4514067

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2761499>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com