

EMLP (EX30)R - Etikett

0802688

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802688>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 20 m, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 20000 mm

Fördelar

- De självhäftande och ändlösa skyltarna EMLP (Ex...)R ... lämpar sig särskilt väl för märkning av automatsäkringar och kapslingsskydd i inkommande matningar
- Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- En exakt tillskärning av längden som krävs, är möjlig med termotransferskrivarens tillskärningsenhet
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0802688
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356791694
Vikt per styck (inklusive förpackning)	476,18 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	465,58 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka folie	50 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspekifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejp-test

Provspekifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspekifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
-------------------	----------------------------------

EMLP (EX30)R - Etikett



0802688

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802688>

Provtid	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 18 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	12 månader

Mått

Rullens längd	20,00 m
---------------	---------

EMLP (EX30)R - Etikett

0802688

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802688>



Höjd	30,00 mm
Djup	0,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLP (EX30)R - Etikett

0802688

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802688>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (EX30)R - Etikett

0802688

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0802688>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com