

# ESL 24X4 - Insticksremsor



0808231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808231>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksremsor, Blad, vit, utan text, kan märkas med: Office utskriftssystem, CMS-P1-PLOTTER, linjerade och perforerade, monteringsätt: lägg i, Antal enskilda skyltar: 488, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 24 mm



## Fördelar

- ESL 24x4, vit insticksskylt, för märkning av märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
- Tack vare den speciella konturen passar ESL 24x4-insticksskyltarna perfekt för märkhållare för plintrad KLM 1 och kabelmärkhållare LM
- Materialfilen kan laddas ned på Software CLIP PROJECT under Downloads - "Software update - Marking"

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0808231       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2314        |
| Produktnyckel                          | BG2314        |
| GTIN                                   | 4017918171520 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,984 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,73 g       |
| Tullnummer                             | 39206219      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Anmärkning

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Allmänt | Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren |
|---------|--------------------------------------------------------|

### Artikelegenskaper

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Produkttyp | Omärkt plintmärkning |
|------------|----------------------|

### Märkning

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Antal enskilda skyltar | 488 |
| Antal skyltar per rad  | 8   |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 24 mm   |
| Höjd  | 4 mm    |
| Djup  | 0,15 mm |

### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 24 mm |
| Textfältets höjd  | 4 mm  |

### Materialuppgifter

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Styrka folie         | 135 µm                    |
| Färg                 | vit (RAL 9010)            |
| Material             | polyesterfolie            |
| Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackförstörande ämnen

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                            | Godkänd i test       |

#### Kontroll gällande lackförstörande ämnen

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat                                                            | Godkänd i test     |

#### Reptest för bestämning av reptåligheten

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav              | ≥ 5 N                                   |
| Resultat          | Godkänd i test                          |

#### Tejptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                       |

## UV-beständig

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)       |
| Resultat          | Godkänd i test                               |
| Provtid           | 96 h                                         |
| Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |

## Temperaturbeständighet

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Provspecifikation      | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid                | 240 h                            |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test                   |

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]                 | Godkänd i test                                                                        |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                    | Godkänd i test                                                                        |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1]     | Godkänd i test                                                                        |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l<br>[CAS-nr 1310-73-2] | Godkänd i test                                                                        |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]             | Godkänd i test                                                                        |

## Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Provspecifikation                   | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid                             | 168 h                     |
| Saltvatten (350 g/l)<br>[CAS-nr - ] | Godkänd i test            |
| Bensin<br>[CAS-nr 64742-49-0]       | Godkänd i test            |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]      | Godkänd i test            |
| IRM 901                             | Godkänd i test            |
| IRM 902                             | Godkänd i test            |
| IRM 903                             | Godkänd i test            |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat          | Godkänd i test           |
| Tillvägagångssätt | Metod B                  |
| Cykler            | 2                        |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat          | Godkänd i test                                |
| Provtid           | 96 h                                          |

# ESL 24X4 - Insticksremsor



0808231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808231>

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Montering

|                |        |
|----------------|--------|
| Monteringssätt | lägg i |
|----------------|--------|

# ESL 24X4 - Insticksremsor

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808231>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# ESL 24X4 - Insticksremsor

0808231

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0808231>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)