

PSBJ-URTK/S BU - Testpropgrad

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0311757>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Testpropgrad, poltal: 1, färg: blå

Fördelar

- Mäthylsan PSBJ... sätts in istället för den normala bryggskruven och säkerställer ett säkert spänningsuttag på en bryggad plintgrupp.
- Mäthylsorna PSBJ-GSK och PSBJ-URTK/S lämpar sig särskilt vid speciella användartillfällen inom området energiförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0311757
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE1Z3X
Produktnyckel	BE1Z3X
GTIN	4017918117191
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,588 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,47 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

PSBJ-URTK/S BU - Testpropgrad

0311757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0311757>



Tekniska data


Artikelegenskaper

Produkttyp	Mäthylsa
Poltal	1

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Mått

Måttskiss	
Bredd	5 mm
Höjd	5 mm
Djup på NS 35/7,5	15 mm
Stift diameter	4 mm

Materialuppgifter


Färg	blå (RAL 5015)
Material	Mässing
Isolationsmaterial	PA
Material, kontakt	Polyamid PA oförstärkt, försilvrad mässing
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla	-60 °C
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162)	godkänd
Specifik optisk rökastäthet NFPA 130 (ASTM E 662)	godkänd
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C)	godkänd

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Ritningar



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---