

BNB WH:SYMBOLE L2 - Märkbandsremsa



0810915:L2

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810915:L2>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkspik, märkt med symbolen: L2, 100 märkspikar med samma märkning per förpackning, vit, för plintbredd: 4,2 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0810915:L2
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG212B
Produktnyckel	BG212B
GTIN	4017918875213
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,05 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,02 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	4,2 mm
utförande	övrigt

Märkning

märkning	L2
----------	----

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Delning	4,2 mm
---------	--------

Textfält

Textfältets bredd	4,00 mm
Textfältets höjd	4,00 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

0810915:L2

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0810915:L2>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0

27281101

ETIM

ETIM 9.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com