

WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmärkning



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817222>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkning, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 2 ... 3,5 mm, monteringsätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 15 mm

Fördelar

- Ledaren skjuts in genom de båda stansningarna i skylten. Då riktas skylten in på ledaren
- Den speciella hålgeometrin för olika ledardiametrar förhindrar att skylten vrids
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla WMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0817222
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2211
Produktnyckel	BG2211
GTIN	4046356125697
Vikt per styck (inklusive förpackning)	556 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	556 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmärkning

0817222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817222>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	4000
Antal skyltar per rad	3
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	31,4 mm
Höjd	5 mm
Djup	0,175 mm

Yttermått

Ytterdiameter	2 mm ... 3,5 mm
---------------	-----------------

Textfält

Textfältets bredd	15 mm
Textfältets höjd	5 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	175 µm
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	2 mm ... 3,5 mm
------------------------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmärkning



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817222>

Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmärkning

0817222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817222>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMT 3,5 (15X5)R - Kabelmärkning



0817222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com