

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insticksskylt, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 0,6 ... 50 mm, monteringsätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 7500, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Fördelar

- EMT ...-insticksskylt för märkning av märkningshylsorna PATG och PATO för ledar- och kabelmärkning
- Tack vare den särskilda konturen sitter EMT ... insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0817329
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2211
Produktnyckel	BG2211
GTIN	4046356123419
Vikt per styck (inklusive förpackning)	473,08 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	387,1 g
Tullnummer	39202021
Ursprungsland	DE

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	7500
Antal skyltar per rad	6
Identifieringsteknik	Termoskrivare

Mått

Bredd	15,00 mm
Höjd	4,00 mm
Djup	0,35 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	125 µm
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,6 mm ... 50 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	(I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
-------------------	----------------------------------

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Provtid	240 h
Rating 150 °C (180 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	inskjutning
----------------	-------------

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (15X4)R - Insticksskylt

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817329>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com