

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar



0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 11,45 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder märkning av produkter från Phoenix Contact med höga märkplatser
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0817701
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2117
Produktnyckel	BG2117
GTIN	4046356108171
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,63 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar



0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	12 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	40
Antal skyltar per rad	5
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Mått

Bredd	11,45 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,3 mm
Delning	12 mm

Textfält

Textfältets bredd	11,45 mm
Textfältets höjd	10,5 mm

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar



0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar



0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>

IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar

0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TM 12 RD - Skylt för plintar



0817701

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0817701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,107 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com