

EMLP 24 (30X12) SR - Plastmärkning med hål



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822330>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Plastmärkning med hål, Kort, silver, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 8, textfältets höjd: 12 mm, textfältets bredd: 30 mm



Fördelar

- Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
- Högvärdigt utseende
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLPskyltar individuellt enligt dina önskemål
- För märkning av komponenter, apparater och knappar
- Märks enkelt med CMS-P1-PLOTTER
- Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0822330
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356319379
Vikt per styck (inklusive förpackning)	19,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	19,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

EMLP 24 (30X12) SR - Plastmärkning med hål



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822330>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	8
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Plotter

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka klister	50 µm
Klister	Akrylat
Färg	silver
Material	TRANSPLY-ABS
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	4 °C ... 38 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	20 °C/50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	12 månader

Mått

Bredd	30 mm
Längd	40 mm
Borrhålsdiameter	24,00 mm

Textfält

Textfältets bredd	30 mm
Textfältets höjd	12 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLP 24 (30X12) SR - Plastmärkning med hål



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822330>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP 24 (30X12) SR - Plastmärkning med hål



0822330

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0822330>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com