

ESL 44X7 CUS - Insticksremsor



0824404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824404>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Insticksremsor, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: inskjutning, textfältets höjd: 7 mm, textfältets bredd: 44 mm



Fördelar

- Märkningsremsor för märkhållare för plintrader KLM-A
- På grund av den speciella konturen sitter EMT (44x7)R-insticksskyltarna ordentligt på plats efter de har lagts in hållaren

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0824404
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8114
Produktnyckel	BG8114
GTIN	4046356352758
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,48 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,1 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ESL 44X7 CUS - Insticksremsor



0824404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824404>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
------------	---------------------

Märkning

Identifieringsteknik	Plotter
----------------------	---------

Montering

Monteringssätt	inskjutning
----------------	-------------

Materialuppgifter

Styrka folie	135 µm
Färg	vit (RAL 9010)
Material	polyesterfolie
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

Mått

Bredd	44 mm
Längd	7 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Anmärkning

Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren
---------	--

Ritningar

Schematisk ritning



① längs = horisontell = vågrät

② tvär = vertikal = lodrät

ESL 44X7 CUS - Insticksremsor



0824404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824404>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ESL 44X7 CUS - Insticksremsor



0824404

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824404>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com