

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabellindningsetikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 3 ... 3 mm, monteringsätt: limning, kabeldiameter: ≤ 3 mm, Antal enskilda skyltar: 5000, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 12,7 mm

Fördelar

- För användning inomhus och utomhus: hög motståndskraft mot nedsmutsning och nötning tack vare skyddslaminat
- Etiketerna positioneras fast definerat genom vidhäftningssystemet
- Stort diameterområde med mångsidiga användningsmöjligheter inuti och utanför apparatskåpet
- Genom de självlaminerade etiketterna uppstår ytterligare volymer, så att kabeln t.ex. även kan dras genom kabelkanaler
- Snabb och enkel hantering
- För cylindriska kroppar, enkelledare och kablar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800073
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2311
Produktnyckel	BG2311
GTIN	4046356561860
Vikt per styck (inklusive förpackning)	420,96 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	420 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	5000
Antal skyltar per rad	4
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	12,7 mm
Höjd	9,5 mm
Djup	0,1 mm

Yttermått

Ytterdiameter	2 mm ... 3 mm
---------------	---------------

Textfält

Textfältets bredd	12,7 mm
Textfältets höjd	9,5 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 3,00 mm
	3 mm ... 3 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Cykler	2
--------	---

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 0 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett

0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>



UL Recognized

Godkännande-ID: MH48542

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML 3 (13X10)R - Kabellindningsetikett



0800073

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com