

UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825499>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 20, textfältets höjd: 7 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
- UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... erbjuder skyltar för apparater och kopplingsaggregat från olika tillverkare
- Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
- Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0825499
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2417
Produktnyckel	BG2417
GTIN	4046356364317
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,61 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,81 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825499>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	20
Antal skyltar per rad	5
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Mått

Bredd	20 mm
Höjd	7,5 mm
Djup	1 mm

Textfält

Textfältets bredd	20 mm
Textfältets höjd	7 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test

UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825499>



Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
---	----------------

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN ISO 9227:2012-09
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825499>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EM (20X7) - Inskjutningsskylt

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825499>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com