

SD-WMTB (47X10) VA - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826572>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Hållare för ledarmärkningshylsa, silverfärgad, utan text, monteringsätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 16 mm, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 47 mm

Fördelar

- Enkel montering med UNIFOX-CT M7,9
- Fastsättningen sker med buntband i rostfritt stål
- Kabelskyltar för märkning av kablar och ledare med större diametrar
- En enskilda skyltarna av rostfritt stål skjuts på den tillhörande hållaren

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0826572
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG231A
Produktnyckel	BG231A
GTIN	4046356412940
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,623 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,545 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	SE

SD-WMTB (47X10) VA - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826572>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skylthållare
------------	--------------

Mått

Bredd	10 mm
Längd	47 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Rostfritt stål

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	> 16,00 mm
------------------------	------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test

SD-WMTB (47X10) VA - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826572>

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-80 °C ... 400 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	24 månader

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	Montering av buntband
----------------	-----------------------

SD-WMTB (47X10) VA - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826572>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SD-WMTB (47X10) VA - Hållare för ledarmärkningshylsa



0826572

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0826572>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com