

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Säkerhetsetikett med specialklister, Rulle, silver, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 51 mm, textfältets bredd: 76 mm

Fördelar

- EMLS är en manipulationssäker skylt som kan användas som typskylt eller märkskylt
- När den lossas, separeras en del av metallskiktet. Den lämnar efter sig ett triangelmönster på skylten och underlaget. Safety-funktionen är garanterad upp till 80 °C
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Materialen EMLS ... är UL-listade

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800350
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356580397
Vikt per styck (inklusive förpackning)	278 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	266 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Produktegenskap	manipuleringssäker

Märkning

Antal enskilda skyltar	250
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	76 mm
Höjd	51 mm
Djup	0,06 mm

Textfält

Textfältets bredd	76 mm
Textfältets höjd	51 mm

Materialuppgifter

Färg	silver
Material baselement	Polyester
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreande ämnen

Kontroll avseende lackföroreande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreande ämnen

Kontroll avseende lackföroreande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C (Funktion för "trianglesymbolen" upp till ca +80 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	35 % ... 65 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	12 månader (se förpackningsdatum)

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLS (76X51)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister



0800350

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com