

US-WMT (12X4) - Kabelmärkning



0828766

E-nummer: 2941116

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828766>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelmärkning, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiametrar: 0,6 ... 10 mm, monteringssätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 98, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 12 mm

Fördelar

- UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningsshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skylltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828766
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2219
Produktnyckel	BG2219
GTIN	4046356559775
Vikt per styck (inklusive förpackning)	12,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,8 g
Tullnummer	39204910
Ursprungsland	DE

US-WMT (12X4) - Kabelmärkning

0828766

E-nummer: 2941116

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828766>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
------------	---------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	98
Antal skyltar per rad	14
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Mått

Bredd	12 mm
Höjd	4,3 mm
Djup	0,5 mm

Textfält

Textfältets bredd	12 mm
Textfältets höjd	4 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,6 mm ... 10 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

US-WMT (12X4) - Kabelmärkning



0828766

E-nummer: 2941116

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828766>

Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relativ luftfuktighet. Förvaring i plastpåse rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 30 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	40 % ... 70 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

US-WMT (12X4) - Kabelmärkning

0828766

E-nummer: 2941116

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828766>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-WMT (12X4) - Kabelmärkning

0828766

E-nummer: 2941116

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828766>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com