

US-EMP (27X27) YE - Inskjutningsskylt



0828852

E-nummer: 2942208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828852>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Kort, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 15, textfältets höjd: 27 mm, textfältets bredd: 27 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
- De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0828852
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2419
Produktnyckel	BG2419
GTIN	4046356558570
Vikt per styck (inklusive förpackning)	15,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,6 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

US-EMP (27X27) YE - Inskjutningsskylt



0828852

E-nummer: 2942208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828852>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
------------	--------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	15
Antal skyltar per rad	3
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort

Mått

Bredd	27,00 mm
Höjd	27,00 mm
Djup	0,50 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	500 µm
Färg	gul (RAL 1018)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

US-EMP (27X27) YE - Inskjutningsskylt



0828852

E-nummer: 2942208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828852>

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relativ luftfuktighet. Förvaring i svalt och mörkt rum rekommenderas.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	10 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	35 % ... 65 %
Lagertålighet	12 månader (se förpackningsdatum)

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

US-EMP (27X27) YE - Inskjutningsskylt



0828852

E-nummer: 2942208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828852>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (27X27) YE - Inskjutningsskylt



0828852

E-nummer: 2942208

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0828852>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com