

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang



0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Krympslang, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiametrar: 1,6 ... 4,8 mm, perforerad, monteringsätt: påskjutning, Antal enskilda skyltar: 4000, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktbeskrivning

De förmonterade krympslangarna i produktfamiljen WMS..., erbjuder genom ladder-style-formatet en god översikt och kan snabbt användas. Efter tryck- och applikationsprocessen går det alternativt att krympa de märkta krympslangarna med manuell värmepåverkan och på så sätt sätta fast dem på kabeln/ledaren.

Fördelar

- Varaktig märkning som inte kan lossna av enkelledare, ledare, kablar, pneumatiska slangar och andra cylindriska kroppar
- Ladder-Style-utförande: För en god översikt och en snabb användning är slangarna förmonterade i avsnittslängderna: 15 mm, 30 mm eller 60 mm
- Kan alternativt krympas med valfri manuell värmebehandling för att fixera positionen
- God diametertäckning med krympförhållande 3:1
- Globalt utbredd och beprövad inom apparatskåps- och maskinbyggnation, inom industrierna för olja och gas samt inom järnvägsbranschen

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800391
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2216
Produktnyckel	BG2216
GTIN	4046356626583
Vikt per styck (inklusive förpackning)	620,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	319 g
Tullnummer	39173200
Ursprungsland	US

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang

0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>



Tekniska data

Anmärkning

Användningsanvisning	Med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) kan detta material endast bearbetas utanför skrivaren via den integrerade förpackningen för materialutmatning.
Anvisning om material	Krympslangens angivna min. ledardiameter avser användning som märkmaterial och säkrar inga isoleringsegenskaper i krympt tillstånd. Beroende på materialpartiet som bearbetas samt t.ex. på lager- och bearbetningsförhållandena, kan den maximalt införbara ledardiametern eventuellt minska.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt krympslang
------------	-------------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	4000
Antal skyltar per rad	4
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Mått

Bredd	15 mm
Höjd	8,4 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,6 mm ... 4,8 mm
---------------	-------------------

Textfält

Textfältets bredd	15 mm
Textfältets höjd	9 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	polyolefin
Material baselement	polyolefin
Krympratio	3:1
Materialets innehåll	halogenfri
Krympningstemperatur	> 85 °C

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1,6 mm ... 4,8 mm
------------------------	-------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang



0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>

Kontroll avseende lackförförande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförförande ämnen

Kontroll avseende lackförförande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspekifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspekifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspekifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 125 °C (150 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspekifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang



0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>

Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1]	Godkänd i test
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3]	Godkänd i test
Bensin [CAS-nr 64742-49-0]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-55 °C ... 125 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	5 år

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang

0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>



CSA

Godkännande-ID: 252259



cULus Recognized

Godkännande-ID: E310982_Vol2_Sec1

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang

0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WMS 4,8 (15X9)RL - Krympslang

0800391

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800391>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com