

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar

0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



UniCard-material, för termoskrivare, för märkning av plintar med UniCard-material, för termoskrivare, för märkning av plintar med lågt skyltspår från Weidmüller, Conta Clip och Klemsan, 60 delar, kan märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED, färg: vit

Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UCT1-TMF ... erbjuder skyltar för plintar från Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip och Klemsan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0829243
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2118
Produktnyckel	BG2118
GTIN	4046356591171
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,26 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	10,26 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar



0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Kan märkas med termoskrivare
---------	------------------------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Användningsområde	Weidmüller, Wago, ABB, CONTA-CLIP och Klemsan: radplintar
Delning	6,2 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	60
Antal skyltar per rad	10
Identifieringsteknik	Termisk överföring för mattor och kort, UV LED-teknik, direkt lasermärkning

Mått

Bredd	5,45 mm
Höjd	5,2 mm
Djup	2,4 mm
Delning	6,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,45 mm
Textfältets höjd	5,2 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförförande ämnen

Kontroll avseende lackförförande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförförande ämnen

Kontroll avseende lackförförande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
--	----------------------

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar

0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>



Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar



0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar

0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT1-TMF 6 - Skylt för plintar

0829243

E-nummer: 2941041

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0829243>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,045 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com