


# UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt



0801431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801431>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarskylt, Märkkarta, gul, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiametrar: 0,6 ... 7 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 60, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 10 mm

## Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMT ... erbjuder märkningar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG (HF) ... /PATO ...-systemet
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremarna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0801431       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2218        |
| Produktnyckel                          | BG2218        |
| GTIN                                   | 4046356677066 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 11,27 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 11,62 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt

0801431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801431>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

| Produkttyp             | Ledarmärkning                     |
|------------------------|-----------------------------------|
| Märkning               |                                   |
| Antal enskilda skyltar | 60                                |
| Antal skyltar per rad  | 10                                |
| Identifieringsteknik   | Termoskrivare för mattor och kort |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 10 mm   |
| Höjd  | 4,15 mm |
| Djup  | 1,45 mm |

### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 10 mm |
| Textfältets höjd  | 4 mm  |

### Materialuppgifter

|                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Färg                                                  | gul (RAL 1018)            |
| Material                                              | PC                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94                        | V0                        |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3               |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3               |
| Materialets innehåll                                  | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter | 0,6 mm ... 7 mm |
|------------------------|-----------------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test          |

#### Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test       |

#### Reptest för bestämning av reptåligheten

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav              | ≥ 5 N                                   |
| Resultat          | Godkänd i test                          |

## Tejptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                       |

## UV-beständig

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)       |
| Resultat          | Godkänd i test                               |
| Provtid           | 96 h                                         |
| Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |

## Temperaturbeständighet

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Provspecifikation      | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid                | 240 h                            |
| Rating 100 °C (121 °C) | Godkänd i test                   |

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                               | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]                 | Godkänd i test                                                                        |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                    | Godkänd i test                                                                        |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1]     | Godkänd i test                                                                        |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l<br>[CAS-nr 1310-73-2] | Godkänd i test                                                                        |

## Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Provspecifikation                   | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid                             | 168 h                     |
| Saltvatten (350 g/l)<br>[CAS-nr - ] | Godkänd i test            |
| IRM 901                             | Godkänd i test            |
| IRM 902                             | Godkänd i test            |
| IRM 903                             | Godkänd i test            |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat          | Godkänd i test           |
| Tillvägagångssätt | Metod B                  |
| Cykler            | 2                        |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat          | Godkänd i test                                |
| Provtid           | 96 h                                          |

## Omgivningsförhållanden

# UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt

0801431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801431>



|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                   |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

### Standarder

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montering

|                |             |
|----------------|-------------|
| Monteringssätt | inskjutning |
|----------------|-------------|

# UCT-WMT (10X4) YE - Ledarskylt

0801431

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801431>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,051 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)