

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Varningsskylt, Blad, gul/svart, märkt: Blixtpil, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 110, textfältets höjd: 12,5 mm, textfältets bredd: 12,5 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830432
Antal/förp.	5 Styck
Minsta beställningsantal	5 Styck
Försäljningskod	BG2614
Produktnyckel	BG2614
GTIN	4046356717564
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,84 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Anläggningsmärkare
Användningsområde	Varningsmärkning enligt ISO 7010
Konstruktion	Triangel

Märkning

Antal enskilda skyltar	110
Antal skyltar per rad	11
märkning	Blixtpil
Identifieringsteknik	Office laserutskrift

Mått

Bredd	11,54 mm
Höjd	10,17 mm
Djup	0,08 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	60 µm
Styrka klister	25 µm
Klister	Akrylat
Färg	gul/svart
Material baselement	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test
Provspekifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejp-test

Provspekifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 60 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 10 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	22 °C

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	40200203
ECLASS-15.0	40200203

ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

PML-W101 (12,5X12,5) - Varningsskylt



0830432

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830432>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com