

UCT-WMT (18X4) BU - Ledarskylt



0801468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801468>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarskylt, Märkkarta, blå, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiametrar: 0,6 ... 22 mm, monteringssätt: inskjutning, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 18 mm

Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMT ... erbjuder märkningar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG (HF) ... /PATO ...-systemet
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremarna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801468
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2218
Produktnyckel	BG2218
GTIN	4046356678537
Vikt per styck (inklusive förpackning)	10,756 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	9,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	40
Antal skyltar per rad	10
Identifieringsteknik	Termoskrivare

Mått

Bredd	18 mm
Höjd	4,15 mm
Djup	1,45 mm

Materialuppgifter

Färg	blå (RAL 5015)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Material baselement	PC
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	0,6 mm ... 22 mm
------------------------	------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Kontroll gällande lackförstörande ämnen

Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test
Provspecifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejp-test

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

UCT-WMT (18X4) BU - Ledarskylt

0801468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801468>



Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)

UCT-WMT (18X4) BU - Ledarskylt

0801468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801468>



Lagertålighet	2 År
---------------	------

Standarder och bestämmelser

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Montering

Monteringssätt	inskjutning
----------------	-------------

UCT-WMT (18X4) BU - Ledarskylt

0801468

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801468>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,003 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com