

EMLP-AL (27X15) - Märkning av apparater



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830508>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkning av apparater, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 27 mm



Produktbeskrivning

Obs.:

På grund av dagens utmaningar på den globala inköpsmarknaden tvingas Phoenix Contact tyvärr acceptera en materialkvalitet på aluminiumlegeringar där det kan uppstå optiska avvikelser från den homogena ytkvalitet vi är vana vid. Detta har ingen inverkan på själva aluminiumskyltarnas kvalitet eller på utskriftens beständighet. Det rör sig om en rent optisk effekt.

Fördelar

- Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
- Apparatmärkning aluminium som klistras fast
- Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
- Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830508
Antal/förp.	90 Styck
Minsta beställningsantal	90 Styck
Försäljningskod	BG241B
Produktnyckel	BG241B
GTIN	4046356718301
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,098 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,09 g
Tullnummer	76169990
Ursprungsland	DE

EMLP-AL (27X15) - Märkning av apparater



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830508>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka klister	250 µm
Klister	Akrylat
Färg	aluminiumfärgad
Material	Aluminium
Materialets innehåll	silikon- och kadmiumpfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-25 °C ... 120 °C (> +80 °C lätt förändring av materialytan möjlig)
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	5 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	1 år

Mått

Bredd	27 mm
Höjd	14,8 mm
Djup	1,05 mm

Textfält

Textfältets bredd	27 mm
Textfältets höjd	15 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLP-AL (27X15) - Märkning av apparater



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830508>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP-AL (27X15) - Märkning av apparater



0830508

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830508>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com