

UCT-EM (20X8) - Inskjutningsskylt



0801477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801477>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Inskjutningsskylt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringsätt: läsning, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 20 mm

Fördelar

- UniCard-märkningsfamiljen UC-EM ... innehåller märkningar för apparater och brytare från olika tillverkare
- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med kartskrivarna
- Märkkartorna har extra plats för projektuppgifter eller funktionstexter som kan vara till hjälp vid den ytterligare monteringen
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801477
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2418
Produktnyckel	BG2418
GTIN	4046356673273
Vikt per styck (inklusive förpackning)	13,178 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	13,16 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UCT-EM (20X8) - Inskjutningsskylt

0801477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801477>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Apparatmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	24
Antal skyltar per rad	6
Identifieringsteknik	Termisk överföring för mattor och kort, UV LED-teknik, direkt lasermärkning

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

UCT-EM (20X8) - Inskjutningsskylt



0801477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801477>

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	19,8 mm
Höjd	7,9 mm
Djup	3,05 mm

Textfält

Textfältets bredd	20 mm
Textfältets höjd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

UCT-EM (20X8) - Inskjutningsskylt

0801477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801477>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-EM (20X8) - Inskjutningsskylt



0801477

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801477>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,054 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com