

US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830767>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Kort, vit, utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 26, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 104 mm

Fördelar

- UniSheet märkremсор, självhäftande, för plintar utan skyltspår
- De förstansade märkremсорna kan enkelt separeras och monteras

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830767
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2119
Produktnyckel	BG2119
GTIN	4046356752572
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,818 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,84 g
Tullnummer	39203000
Ursprungsland	DE

US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar



0830767

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830767>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
------------	----------------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	26
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik

Mått

Bredd	104 mm
Höjd	2,8 mm
Djup	0,07 mm

Textfält

Textfältets bredd	104 mm
Textfältets höjd	2,8 mm

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar



0830767

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830767>

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. En torr och mörk förvaring i originalförpackningen rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C ... 30 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % ... 70 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar

0830767

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830767>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar



0830767

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830767>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com