

EMP-AL (60X30) - Märkning av apparater



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830796>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkning av apparater, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringsätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 60 mm



Produktbeskrivning

Obs.:

På grund av dagens utmaningar på den globala inköpsmarknaden tvingas Phoenix Contact tyvärr acceptera en materialkvalitet på aluminiumlegeringar där det kan uppstå optiska avvikelser från den homogena ytkvalitet vi är vana vid. Detta har ingen inverkan på själva aluminiumskyltarnas kvalitet eller på utskriftens beständighet. Det rör sig om en rent optisk effekt.

Fördelar

- Skyltarna kan märkas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt med BLUEMARK CLED
- Apparatmärkning aluminium som monteras i märkhållare
- Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
- Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830796
Antal/förp.	45 Styck
Minsta beställningsantal	45 Styck
Försäljningskod	BG241B
Produktnyckel	BG241B
GTIN	4046356780230
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,022 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,6 g
Tullnummer	76169990
Ursprungsland	DE

EMP-AL (60X30) - Märkning av apparater



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830796>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	aluminiumfärgad
Material baselement	Aluminium
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 120 °C (> +80 °C lätt förändring av materialytan möjlig)
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	5 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	59,7 mm
Höjd	29,8 mm
Djup	0,8 mm

Textfält

Textfältets bredd	60 mm
Textfältets höjd	30 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMP-AL (60X30) - Märkning av apparater



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830796>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMP-AL (60X30) - Märkning av apparater



0830796

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com