

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 30 A, antal anslutningar: 6, poltal: 1, anslutningstyp: Flatstiftanslutning, 1. Plan, area: 0,5 mm² - 6 mm², monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0870036
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BE511X
Produktnyckel	BE511X
GTIN	4017918241070
Vikt per styck (inklusive förpackning)	34,68 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	34 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	PL

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Genomgångsplint
Produktfamilj	PVB
Poltal	1
Antal anslutningar	6
Antal rader	1

Isoleringsegenskaper

Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3

Elektriska egenskaper

Dimensionerad stötpänning	8 kV
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor	0 W

Anslutningsdata

Antal anslutningar per plan	6
-----------------------------	---

1. Plan

Anslutningstyp	Flatstiftanslutning
Flatstiftanslutning	6,3/2,8 x 0,8 mm
Ledararea styv	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea AWG	20 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Ledararea flexibel [AWG]	20 ... 10 (omräknat enligt IEC)
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa)	0,5 mm ² ... 6 mm ²
Märkström	30 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mätthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.)
Belastningsström maximal	30 A (Strömuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mätthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.)
Märkspänning	800 V (Spänningsuppgifter för flatstiftanslutningar enligt EN 61210 är bl.a. beroende av mätthylsans märkstorlek, material och isolation samt av ledararean.)

Mått

Bredd	23,2 mm
Höjd	80 mm
Djup på NS 35/7,5	43,5 mm
Djup på NS 35/15	51 mm

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
------	----------------

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Isolationsgrupp	I
Isolationsmaterial	PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Öppen sidovägg	Nej
----------------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)	20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montering

Monteringssätt	NS 35/7,5
	NS 35/15

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



EAC

Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00541

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PVB 3 - Genomgångsplint

0870036

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0870036>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com