

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta



0803883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803883>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkkarta, Din A4, vit, utan text, kan märkas med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringsätt: limning, för plintbredd: 210 mm, Antal enskilda skyltar: 3600, textfältets höjd: 2,8 mm, textfältets bredd: 186 mm



Fördelar

- SK-märkningsfamiljen erbjuder med självhäftande märkresmor möjligheten att märka produkter som inte har skyltspår
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla SK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- Perfekt för märkning av COMBICON-kontakter

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803883
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2114
Produktnyckel	BG2114
GTIN	4017918007775
Vikt per styck (inklusive förpackning)	17,23 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	15,77 g
Tullnummer	39199080
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	Utskriftsbilden kan variera beroende på laserskrivaren
---------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	210 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	3600
Antal skyltar per rad	72
Antal märkremсор	50
Identifieringsteknik	Office laserutskrift

Mått

Höjd	2,8 mm
Längd	186 mm
Delning	210 mm

Textfält

Textfältets bredd	186 mm
Textfältets höjd	2,8 mm

Materialuppgifter

Styrka folie	50 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroämnen

Kontroll avseende lackföroämnen (överensstämmande med LABS)	VDMA 24364:2018-05
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet)
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet)
-------------------	-----------------------------------

Resultat	Godkänd i test
----------	----------------

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturbeständighet

Provspecifikation	ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet)
Provtid	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Godkänd i test

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2]	Godkänd i test
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Godkänd i test

Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen

Provspecifikation	ISO 175:2010 (i enlighet)
Provtid	168 h
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr -]	Godkänd i test
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Godkänd i test
IRM 901	Godkänd i test
IRM 902	Godkänd i test
IRM 903	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN 50018:2013-05
Resultat	Godkänd i test
Klimatnivå	AHT 1,0 S
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-20 °C ... 80 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 0 °C
Rekommenderade lagerförhållanden	20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relativ luftfuktighet.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	20 °C ... 25 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	40 % ... 50 %
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803883>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com